



Equipamento de varrimento húmido

Esfregona flexível, de preferência com tiras de gaze descartáveis, anti-estáticas e/ou pré-impregnadas.



Equipamento mecânico de limpeza Máquina de esfregar automática, máquina de limpeza automática ou máquina de escova única



Recondicionamento de equipamentos de aplicação de verniz



Disco de limpeza mecânico
Discos de cor 3M (ou equivalente)

Este protocolo de recondicionamento pode ser aplicado numa área definida ou em toda a sala. Em ambos os casos, isolar a zona durante 48 horas (para permitir a reticulação do verniz).

	Equipamento utilizado	Produtos de limpeza	Métodos de limpeza
Preparação			
Limpeza mecânica	 	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Varredura húmida • Lavagem mecânica do disco negro a 300-450 rpm (com recuperação de água)
Recondicionamento			
Aplicação manual		Verniz de recondicionamento	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar uma primeira camada de verniz com um pincel nas zonas mais danificadas (riscos), seguida de uma aplicação com um rolo de comprimento médio ($\approx 120\text{g/m}^2$) em toda a superfície a recondicionar. • Deixar secar durante 48 horas.
limpeza diária	Sem alterações, siga o protocolo de cuidados recomendado pela Gerflor para cada zona.		
limpeza profunda	Sem alterações, siga o protocolo de cuidados recomendado pela Gerflor para cada zona.		

Para obter os melhores resultados em termos de higiene e de aspeto, a Gerflor recomenda a utilização de detergentes neutros e alcalinos com elevado poder molhante (espalhamento e limpeza).

completode toda la su perficie del ground).

Segue-se uma lista não exaustiva de produtos recomendados pelos principais fabricantes:

KIEHL: Profloor*, RS Nett**
TANA: Green care SR15*, Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**, Innomat**, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**.

ECOLAB: Brial Clean S* DIVERSO: Active* ROCHEX: Polystar*, Roctonic** DREITURM: Multinetzer*, BUZIL: HC 43** Goldreif (green)*, Goldreif DrSCHUTZ: PU Reiniger** (azul)*, Lino rein**, D1 Neu**

*Neutro / Alcalino

Verniz de recondicionamento : DrSCHUTZ:Super PU Siegel
BLANCHON : Intensiv Ultra Matextra mate, Super PU Siegel Seidenmatt

RZ REINIGUNGS / PFLEGESYSTEME GmbH:
Turbo Protect Zero Extramatt